


KF-720A

49S 载盘式直线微调升级(双载盘、双头)



KF720A 是在旧式圈形微调机升级为载盘式的产品。载盘式直线微调机是采用全新的载盘微调方式，简化了传统圈形微调机的上、下圈工序，把点胶、微调、碰焊工序用载盘作为传输载体，直接连系在一起，因而提升整体生产效益。升级适用于科研微调机、日本 SC-6SA、国产微调机(详情请与科研联络)

采单卡，双载盘、双头设计提升产能。全新的电脑控制系统，操作简便，界面直观，无论老、新操作者，都能够在最短的时间内熟悉掌握。

微调专用版 KH1800 Fs 或 Fr 测量精度误差小于 ± 1 ppm，於预测时显示晶体的全部参数，显示在画面上，方便监察。软件提供多种工後测量功能，把结果显示在画表上，方便进行筛选，可减省中间测试工序。

- 采用软件菜单形式，全电脑控制，简单易用
- 简易真空室设计，方便生产人员的操作
- 双盘双头微调，得到更高的生产效率
- 49S晶体点胶盘与微调盘的便捷转换，省时省力
- 多种工後测量功能，方便进行筛选



科研精密科技有限公司 科研集团

总部：香港荃湾柴湾角街 84-92 号顺丰工业中心 24 字楼 C 座 电话：(852) 35112388 传真：(852) 35112300

研创自动化设备(惠州)有限公司

广东省惠州市惠城区高新科技产业园三栋中心园泰祥路 A-02 号 ZIP 516025 电话(86) 0752 5704969/传真 5707901

Email: kolinker@kolinker.com



<https://www.kolinker.com>

1288C00-1104 R01

改造组件

- 49S 载盘式直线真空箱体 x1
- 载盘传动单元和控制系统 x1
- 测试头 x2
- 系统操作软件和电缆 x1
- 49S (200 位) 微调载盘 x2
- KH1800 或 KH1820 网络分析仪 (微调专用版) x1

选项

- 电脑

当前载盘

	1	2	3	4	5	6	7	8
Y	223.6	579.7	508.1	519.4	252.7	526.5	576.2	579.5
X	530.4	577.1	517.4	533.4	544.6	518.3	578.0	508.1
W	560.2	559.5	502.3	522.0	560.8	581.6	534.3	521.8
V	595.6	502.7	565.8	598.2	521.0	593.7	542.7	533.7
U	526.6	560.6	586.4	564.0	505.6	599.7	576.6	502.1
T	583.8	537.2	535.4	576.7	594.9	578.4	506.4	502.1
S	557.2	569.4	504.8	532.6	599.0	597.5	563.7	521.9
R	570.0	568.8	502.3	560.1	530.3	569.7	521.5	567.1
Q	582.2	573.9	598.4	587.2	550.4	551.8	564.2	594.9
P	572.2	589.5	554.8	524.9	566.3	530.9	576.5	594.5

先前载盘

	1	2	3	4	5	6	7	8
Y	-0.2	-0.1	0.5	-0.3	0.4	-0.5	-0.4	0.4
X	0.0	0.6	0.2	-0.4	-0.1	-0.4	-0.7	0.0
W	-0.2	0.1	0.2	-0.4	0.3	-0.2	0.6	0.5
V	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.3	-0.3	0.5	0.1
U	0.4	-0.6	-0.6	-0.1	0.2	-0.6	-0.6	0.7
T	-0.5	0.6	-0.4	0.3	-0.1	0.7	0.1	-0.3
S	0.5	-0.6	0.8	0.7	0.4	0.6	-0.6	0.5
R	0.0	-0.1	0.4	0.0	-0.5	-0.1	0.5	-0.1
Q	0.5	-0.5	-0.8	-0.5	-0.8	0.3	0.5	0.3
P	-0.8	-0.7	-0.7	0.5	-0.1	0.4	-0.5	-0.5

目标频率 11150000 Hz **状态** 微调中...

阶段 1 **功率** 测试头1 % 测试头2 % **微调时间** 测试头1 s 测试头2 s

开始(S) **重置(R)**

设定 一般 阶段1 阶段2 阶段3 工后测量

备注 Working setup

微调于 FL 负载电容 15.000 pF ☒ 微调物料预热

切形 AT 震荡模式 Fundamental 预热功率 70.0 % 预热功率提升时间 5 s

激励电平 10.00000 uW 标称电阻 50.0 ohm 浸泡功率 50.0 % 浸泡时间 5 s

搜索范围 -500 至 1500 ppm 相舟冷却时间 5 s 微调后 ☒ 自动放气 ☒ 保存数据记录

Copyright © 2011 Kolinker Industrial Equipments Ltd. 测量系统 KH1800 真空控制 KMS339 功率控制 KMS339 KMS339 位置控制 KMS336 数字 大写 卷动 v2.10

上述规格如有更改，恕不另行通告。以上产品图片只供参考。



科研精密科技有限公司 科研集团

总部：香港荃湾柴湾角街 84-92 号顺丰工业中心 24 字楼 C 座 电话：(852) 35112388 传真：(852) 35112300

研创自动化设备(惠州)有限公司

广东省惠州市惠城区高科技产业园三栋中心园泰祥路 A-02 号 ZIP 516025 电话(86) 0752 5704969/传真 5707901

Email: kolinker@kolinker.com



<https://www.kolinker.com>