

KH2201

离子刻蚀微调机(钟振升级)



简介

- 在 KH2200 离子刻蚀系统上升级为钟振刻蚀
- 最多可给 32 只钟振进行同步微调⁽¹⁾，提高生产效率
- 阳极膜线性离子源，配合中和灯丝处理
- 於完成微调後，显示结果於画面，进行品质监控，进行合格/不合格分选

技术指标:

- 频率范围 : 5 - 250MHz
- 测试系统 : Kolinker 计数卡
- 微调精度 : +/-1ppm
- 离子源 : 阳极膜线性离子源 (Anode Layer Magnetron Ion Source)
- 微调载盘数量 : 2 只
- 载盘尺寸⁽²⁾ : 180 (15x12), 240 (15x16), 320 (20x16), 384(16x24) 位载盘.....
- SMD 钟振尺寸⁽²⁾ : 7050, 5032, 3225, 2520
- 钟振种类 : CMOS, LVPECL, LVDS, HCSSL
- 可调工作电压 : 1.8V~5.0V
- 软件 OS : WinXP. Win7-32 bit



科研精密科技有限公司 科研集团

总部:香港荃湾柴湾角街 84-92 号顺丰工业中心 24 字楼 C 座 电话: (852) 35112388 传真: (852) 35112300

研创自动化设备(惠州)有限公司

广东省惠州市惠城区高新科技产业园三栋中心园泰祥路 A-02 号 ZIP 516025 电话(86) 0752 5704969/传真 5707901

Email: kolinker@kolinker.com



<https://www.kolinker.com>


1288C00-1115 R00

系统配置

- 主机连接线 : 1 套
- 钟振测试头(左和右) : 1 套
- 离子源 : 1 套
- 陶瓷盖板组 : 1 套

选项

- KS220 自动卸载机



- (1) 视乎所选载盘，数量会有所不同
- (2) 其它尺寸，请与科研联络

上述规格如有更改，恕不另行通告。以上产品图片只供参考。



科研精密科技有限公司 科研集团

总部:香港荃湾柴湾角街 84-92 号顺丰工业中心 24 字楼 C 座 电话: (852) 35112388 传真: (852) 35112300

研创自动化设备(惠州)有限公司

广东省惠州市惠城区高科技产业园三栋中心园泰祥路 A-02 号 ZIP 516025 电话(86) 0752 5704969/传真 5707901

Email: kolinker@kolinker.com



<https://www.kolinker.com>

1288C00-1115 R00